

Garant**Gépi menetfúró zsácfurathoz, bevonat nélkül, Típus: 1/2-13****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130040 1/2-13
GTIN	4062406043889
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 2 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UNC

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet / coll: 13

Menet Ø: 12,7 mm

Teljes hossz L: 110 mm

Szár Ø D_s: 11 mm

Szár négyszög □: 9 mm

Magfurat Ø: 10,73 mm

Műszaki leírás

Forgácshornyok száma	3
Menet / coll	13
Menetmélység	31,75 mm
Szár Ø D _s	11 mm
Teljes hossz L	110 mm
Szár négyszög □	9 mm
Menetemelkedés	1,953 mm

Szabvány	DIN 376
Szerszámanyag	HSS E
Menet Ø	12,7 mm
Magfurat Ø	10,73 mm
Vágóélek száma Z	3
Menetfajta	UNC
Menetméret	1/2-13 UNC
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2xD zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró