

Garant**Balmenetes gépi menetfúró átmenő furathoz, TiN, Típus: 9/16-18****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130036 9/16-18
GTIN	4062406041694
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 2 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UNF-LH
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 376
Menet / coll: 18
Menet Ø: 14,29 mm
Teljes hossz L: 110 mm
Szár Ø D_s: 11 mm
Szár négyszög □: 9 mm
Magfurat Ø: 12,9 mm

Műszaki leírás

Szerszámanyag	HSS E
Forgácshornok száma	3
Menet / coll	18
Magfurat Ø	12,9 mm
Vágóélek száma Z	3
Szár négyszög □	9 mm
Menet Ø	14,29 mm

Menetemelkedés	1,411 mm
Teljes hossz L	110 mm
Szár $\varnothing D_s$	11 mm
Menetmélység	57,16 mm
Szabvány	DIN 376
Menetfajta	UNF-LH
Menetméret	9/16-18 UNF LH
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3xD átmenő furatnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró