

**Garant****Balmenetes gépi menetfúró átmenő furathoz, TiN, Típus: NO.2-64****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130036 NO.2-64
GTIN	4062406040987
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 91 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 25 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: UNF-LH  
Szerszámanyag: HSS E  
Szabvány: DIN 371  
Menet / coll: 64  
Menet Ø: 2,18 mm  
Teljes hossz L: 45 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 2,8 mm  
Szár négyszög □: 2,1 mm  
Magfurat Ø: 1,9 mm

**Műszaki leírás**

Szár négyszög □	2,1 mm
Menetemelkedés	0,399 mm
Forgácshornok száma	3
Menet / coll	64
Szerszámanyag	HSS E
Teljes hossz L	45 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	2,8 mm

Menetmélység	6,54 mm
Menet Ø	2,18 mm
Szabvány	DIN 371
Vágóélek száma Z	3
Magfurat Ø	1,9 mm
Menetfajta	UNF-LH
Menetméret	2-64 UNF LH
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró