

**Garant****Balmenetes gépi menetfúró átmenő furathoz, TiN, Típus: 1.9/16-20****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130036 1.9/16-20
GTIN	4062406042714
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: UN-LH  
Szerszámanyag: HSS E  
Szabvány: DIN 376  
Menet / coll: 20  
Menet Ø: 39,688 mm  
Teljes hossz L: 200 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 32 mm  
Szár négyszög □: 24 mm  
Magfurat Ø: 38,49 mm

**Műszaki leírás**

Vágóélek száma Z	4
Szár Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Menetemelkedés	1,27 mm
Szabvány	DIN 376
Szár négyszög □	24 mm
Forgácshornok száma	4
Menetmélység	79,38 mm

Szerszámanyag	HSS E
Menet / coll	20
Teljes hossz L	200 mm
Menet Ø	39,688 mm
Magfurat Ø	38,49 mm
Menetfajta	UN-LH
Menetméret	1.9/16-20 UN LH
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró