

**Garant****Gépi menetfúró zsácfurathoz, bevonat nélkül, Típus: 1.1/2-18****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130040 1.1/2-18
GTIN	4062406044886
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UNEF

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet / coll: 18

Menet Ø: 38,1 mm

Teljes hossz L: 200 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 32 mm

Szár négyszög □: 24 mm

Magfurat Ø: 36,9 mm

**Műszaki leírás**

Szár Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Menetmélység	95,25 mm
Menet / coll	18
Szabvány	DIN 376
Szerszámanyag	HSS E
Menet Ø	38,1 mm
Menetemelkedés	1,411 mm

Vágóélek száma Z	4
Teljes hossz L	200 mm
Forgácshornok száma	4
Szár négyszög □	24 mm
Magfurat Ø	36,9 mm
Menetfajta	UNEF
Menetméret	1.1/2-18 UNEF
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró