

**Garant****Gépi menetfúró zsákfurathoz, bevonat nélkül, Típus: 1/4-20****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130040 1/4-20
GTIN	4062406043568
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 3 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: UNC  
Szerszámanyag: HSS E  
Szabvány: DIN 371  
Menet / coll: 20  
Menet Ø: 6,35 mm  
Teljes hossz L: 80 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 7 mm  
Szár négyszög □: 5,5 mm  
Magfurat Ø: 5,11 mm

**Műszaki leírás**

Menetmélység	15,9 mm
Forgácshornok száma	3
Teljes hossz L	80 mm
Menet / coll	20
Vágóélek száma Z	3
Magfurat Ø	5,11 mm
Szár négyszög □	5,5 mm

Szabvány	DIN 371
Menetemelkedés	1,27 mm
Menet Ø	6,35 mm
Szerszámanyag	HSS E
Szár Ø D <sub>s</sub>	7 mm
Menetfajta	UNC
Menetméret	1/4-20 UNC
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró