

Garant**Gépi menetfúró zsácfurathoz, bevonat nélkül, Típus: 13/16-12****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130040 13/16-12
GTIN	4062406044190
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UN

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet / coll: 12

Menet Ø: 20,638 mm

Teljes hossz L: 140 mm

Szár Ø D_s: 18 mm

Szár négyszög □: 14,5 mm

Magfurat Ø: 18,6 mm

Műszaki leírás

Vágóélek száma Z	4
Menetemelkedés	2,117 mm
Szár négyszög □	14,5 mm
Szerszámanyag	HSS E
Forgácshornyok száma	4
Menet Ø	20,638 mm
Menetmélység	51,6 mm

Menet / coll	12
Teljes hossz L	140 mm
Szár $\varnothing D_s$	18 mm
Magfurat \varnothing	18,6 mm
Szabvány	DIN 376
Menetfajta	UN
Menetméret	13/16-12 UN
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2xD zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró