

Garant**Gépi menetfúró zsácfurathoz, bevonat nélkül, Típus: 5/8-11****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 130040 5/8-11 |
| GTIN | 4062406044046 |
| Árucikk kategória | 10N |

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 2 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UNC
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 376
Menet / coll: 11
Menet Ø: 15,875 mm
Teljes hossz L: 110 mm
Szár Ø D_s: 12 mm
Szár négyszög □: 9 mm
Magfurat Ø: 13,53 mm

Műszaki leírás

| | |
|-----------------------|----------|
| Teljes hossz L | 110 mm |
| Szár Ø D _s | 12 mm |
| Szerszámanyag | HSS E |
| Forgácshornyok száma | 3 |
| Vágóélek száma Z | 3 |
| Szabvány | DIN 376 |
| Menetemelkedés | 2,309 mm |

| | |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| Szár négyszög □ | 9 mm |
| Menet Ø | 15,875 mm |
| Magfurat Ø | 13,53 mm |
| Menetmélység | 39,7 mm |
| Menet / coll | 11 |
| Menetfajta | UNC |
| Menetméret | 5/8-11 UNC |
| Bevonat | bevonat nélkül |
| Profilszög | 60 fok |
| Menet szabvány | ASME B1.1 |
| Tűrési osztály | 1B |
| Tűrési osztály | 2B +0,10 |
| Tűrési osztály | 3B |
| Tűrési osztály | 2B +0,20 |
| Tűrési osztály | 2B |
| Tűrési osztály | 2B +0,05 |
| Bekezdő alak | C |
| Szár | Hengeres szár, h9-tel |
| belső hűtés | nem |
| Felhasználás furattípusnál | max. 2×D zsákfuratnál |
| Vágásirány | jobbos |
| Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz |
| Színes gyűrű | nincs |
| Termék fajtája | Menetfúró |