

Garant**Gépi menetfúró zsácfurathoz, bevonat nélkül, Típus: 7/16-18****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130040 7/16-18
GTIN	4062406043780
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 2 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UNS

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet / coll: 18

Menet Ø: 11,112 mm

Teljes hossz L: 110 mm

Szár Ø D_s: 9 mm

Szár négyszög □: 7 mm

Magfurat Ø: 9,75 mm

Műszaki leírás

Magfurat Ø	9,75 mm
Szabvány	DIN 376
Menet Ø	11,112 mm
Menetemelkedés	1,411 mm
Szerszámanyag	HSS E
Menet / coll	18
Szár négyszög □	7 mm

Vágóélek száma Z	3
Szár Ø D _s	9 mm
Teljes hossz L	110 mm
Menetmélység	27,78 mm
Forgácshornok száma	3
Menetfajta	UNS
Menetméret	7/16-18 UNS
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró