

**Garant****Gépi menetfúró zsácfurathoz, bevonat nélkül, Típus: NO.1-64****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130040 NO.1-64
GTIN	4062406043216
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 91 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 25 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: UNC  
Szerszámanyag: HSS E  
Szabvány: DIN 371  
Menet / coll: 64  
Menet Ø: 1,854 mm  
Teljes hossz L: 45 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 2,8 mm  
Szár négyszög □: 2,1 mm  
Magfurat Ø: 1,5 mm

**Műszaki leírás**

Magfurat Ø	1,5 mm
Menetemelkedés	0,399 mm
Szár négyszög □	2,1 mm
Teljes hossz L	45 mm
Szerszámanyag	HSS E
Forgácshornyok száma	2
Menet / coll	64

Vágóélek száma Z	2
Menetmélység	4,635 mm
Szabvány	DIN 371
Szár Ø D <sub>s</sub>	2,8 mm
Menet Ø	1,854 mm
Menetfajta	UNC
Menetméret	1-64 UNC
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró