

Garant**Gépi menetfúró zsácfurathoz, bevonat nélkül, Típus: NO.10-28****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130040 NO.10-28
GTIN	4062406043391
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 3 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UNS
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 371
Menet / coll: 28
Menet Ø: 4,826 mm
Teljes hossz L: 70 mm
Szár Ø D_s: 6 mm
Szár négyszög □: 4,9 mm
Magfurat Ø: 3,95 mm

Műszaki leírás

Magfurat Ø	3,95 mm
Menet Ø	4,826 mm
Szár Ø D _s	6 mm
Szár négyszög □	4,9 mm
Menetemelkedés	0,907 mm
Menet / coll	28
Teljes hossz L	70 mm

Szerszámanyag	HSS E
Szabvány	DIN 371
Forgácshornok száma	3
Menetmélység	12,1 mm
Vágóélek száma Z	3
Menetfajta	UNS
Menetméret	10-28 UNS
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró