

Garant**Balmenetes gépi menetfúró zsácfurathoz, bevonat nélkül, Típus: 1.1/4-18****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130041 1.1/4-18
GTIN	4062406046859
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UNEF-LH

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet / coll: 18

Menet Ø: 31,75 mm

Teljes hossz L: 180 mm

Szár Ø D_s: 25 mm

Szár négyszög □: 20 mm

Magfurat Ø: 30,55 mm

Műszaki leírás

Menetemelkedés	1,411 mm
Teljes hossz L	180 mm
Szerszámanyag	HSS E
Menet / coll	18
Forgácshornok száma	4
Szabvány	DIN 376
Vágóélek száma Z	4

Szár $\varnothing D_s$	25 mm
Magfurat \varnothing	30,55 mm
Menet \varnothing	31,75 mm
Menetmélység	79,38 mm
Szár négyszög \square	20 mm
Menetfajta	UNEF-LH
Menetméret	1.1/4-18 UNEF LH
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2xD zsákfuratnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró