

**Garant****Balmenetes gépi menetfúró zsácfurathoz, bevonat nélkül, Típus: 1.1/8-20****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130041 1.1/8-20
GTIN	4062406046712
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UN-LH

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet / coll: 20

Menet Ø: 28,575 mm

Teljes hossz L: 180 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 22 mm

Szár négyszög □: 18 mm

Magfurat Ø: 27,37 mm

**Műszaki leírás**

Menet / coll	20
Magfurat Ø	27,37 mm
Vágóélek száma Z	4
Menet Ø	28,575 mm
Forgácshornok száma	4
Szabvány	DIN 376
Szár négyszög □	18 mm

Menetemelkedés	1,27 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	22 mm
Menetmélység	71,44 mm
Teljes hossz L	180 mm
Szerszámanyag	HSS E
Menetfajta	UN-LH
Menetméret	1.1/8-20 UN LH
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró