

Garant**Balmenetes gépi menetfúró zsácfurathoz, bevonat nélkül, Típus: 1.7/16-12****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130041 1.7/16-12
GTIN	4062406047085
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UN-LH
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 376
Menet / coll: 12
Menet Ø: 36,512 mm
Teljes hossz L: 200 mm
Szár Ø D_s: 28 mm
Szár négyszög □: 22 mm
Magfurat Ø: 34,5 mm

Műszaki leírás

Magfurat Ø	34,5 mm
Menet Ø	36,512 mm
Szár négyszög □	22 mm
Forgácshornok száma	4
Menet / coll	12
Menetemelkedés	2,117 mm
Vágóélek száma Z	4

Teljes hossz L	200 mm
Menetmélység	91,28 mm
Szár Ø D _s	28 mm
Szabvány	DIN 376
Szerszámanyag	HSS E
Menetfajta	UN-LH
Menetméret	1.7/16-12 UN LH
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró