

**Garant****Balmenetes gépi menetfúró zsácfurathoz, bevonat nélkül, Típus: 1/2-18****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130041 1/2-18
GTIN	4062406046095
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 2 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UNS-LH

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet / coll: 18

Menet Ø: 12,7 mm

Teljes hossz L: 110 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 11 mm

Szár négyszög □: 9 mm

Magfurat Ø: 11,4 mm

**Műszaki leírás**

Menetmélység	31,75 mm
Magfurat Ø	11,4 mm
Forgácshornok száma	3
Szabvány	DIN 376
Szár négyszög □	9 mm
Vágóélek száma Z	3
Menetemelkedés	1,411 mm

Menet Ø	12,7 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	11 mm
Szerszámanyag	HSS E
Menet / coll	18
Teljes hossz L	110 mm
Menetfajta	UNS-LH
Menetméret	1/2-18 UNS LH
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró