

**Garant****Balmenetes gépi menetfúró zsácfurathoz, bevonat nélkül, Típus: 2-4,5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130041 2-4,5
GTIN	4062406047672
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UNC-LH

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet Ø: 50,8 mm

Teljes hossz L: 250 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 40 mm

Szár négyszög □: 32 mm

Magfurat Ø: 45,03 mm

**Műszaki leírás**

Szár négyszög □	32 mm
Szerszámanyag	HSS E
Forgácshornok száma	4
Teljes hossz L	250 mm
Menet Ø	50,8 mm
Szabvány	DIN 376
Menetmélység	127 mm
Magfurat Ø	45,03 mm

Szár Ø D <sub>s</sub>	40 mm
Menetemelkedés	5,644 mm
Vágóélek száma Z	4
Menetfajta	UNC-LH
Menetméret	2-4,5 UNC LH
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró