

Garant**Balmenetes gépi menetfúró zsácfurathoz, bevonat nélkül, Típus: 1.1/8-7****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130041 1.1/8-7
GTIN	4062406046781
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UNC-LH
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 376
Menet / coll: 7
Menet Ø: 28,575 mm
Teljes hossz L: 180 mm
Szár Ø D_s: 22 mm
Szár négyszög □: 18 mm
Magfurat Ø: 24,87 mm

Műszaki leírás

Szár négyszög □	18 mm
Menet Ø	28,575 mm
Menetemelkedés	3,629 mm
Forgácshornyok száma	4
Teljes hossz L	180 mm
Menet / coll	7
Szabvány	DIN 376

Vágóélek száma Z	4
Szár Ø D _s	22 mm
Szerszámanyag	HSS E
Menetmélység	71,44 mm
Magfurat Ø	24,87 mm
Menetfajta	UNC-LH
Menetméret	1.1/8-7 UNC LH
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró