

**Garant****Balmenetes gépi menetfúró zsácfurathoz, bevonat nélkül, Típus: 1.7/16-18****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130041 1.7/16-18
GTIN	4062406047061
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UNEF-LH

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet / coll: 18

Menet Ø: 36,512 mm

Teljes hossz L: 200 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 28 mm

Szár négyszög □: 22 mm

Magfurat Ø: 35,3 mm

**Műszaki leírás**

Magfurat Ø	35,3 mm
Menet / coll	18
Menet Ø	36,512 mm
Forgácshornok száma	4
Szerszámanyag	HSS E
Menetmélység	91,28 mm
Menetemelkedés	1,411 mm

Szabvány	DIN 376
Szár $\varnothing D_s$	28 mm
Teljes hossz L	200 mm
Vágóélek száma Z	4
Szár négyszög $\square$	22 mm
Menetfajta	UNEF-LH
Menetméret	1.7/16-18 UNEF LH
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2xD zsákfuratnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró