

Garant**Balmenetes gépi menetfúró zsácfurathoz, bevonat nélkül, Típus: 1.3/4-12****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130041 1.3/4-12
GTIN	4062406047412
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UN-LH

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet / coll: 12

Menet Ø: 44,45 mm

Teljes hossz L: 220 mm

Szár Ø D_s: 36 mm

Szár négyszög □: 29 mm

Magfurat Ø: 42,4 mm

Műszaki leírás

Menetmélység	111,1 mm
Menet / coll	12
Szerszámanyag	HSS E
Menet Ø	44,45 mm
Szár Ø D _s	36 mm
Vágóélek száma Z	4
Teljes hossz L	220 mm

Szár négyszög □	29 mm
Forgácshornyok száma	4
Szabvány	DIN 376
Magfurat Ø	42,4 mm
Menetemelkedés	2,117 mm
Menetfajta	UN-LH
Menetméret	1.3/4-12 UN LH
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrés osztály	1B
Tűrés osztály	2B +0,10
Tűrés osztály	3B
Tűrés osztály	2B +0,20
Tűrés osztály	2B
Tűrés osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró