

**Garant****Balmenetes gépi menetfúró zsácfurathoz, bevonat nélkül, Típus: 1.5/8-14****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130041 1.5/8-14
GTIN	4062406047283
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UNS-LH

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet / coll: 14

Menet Ø: 41,275 mm

Teljes hossz L: 200 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 32 mm

Szár négyszög □: 24 mm

Magfurat Ø: 39,5 mm

**Műszaki leírás**

Szabvány	DIN 376
Menetemelkedés	1,814 mm
Vágóélek száma Z	4
Teljes hossz L	200 mm
Szár négyszög □	24 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Menetmélység	103,19 mm

Forgácshornyok száma	4
Magfurat Ø	39,5 mm
Menet Ø	41,275 mm
Menet / coll	14
Szerszámanyag	HSS E
Menetfajta	UNS-LH
Menetméret	1.5/8-14 UNS LH
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2xD zsákfuratnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró