

**Garant****Balmenetes gépi menetfúró zsácfurathoz, bevonat nélkül, Típus: 1.9/16-20****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130041 1.9/16-20
GTIN	4062406047191
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UN-LH

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet / coll: 20

Menet Ø: 39,688 mm

Teljes hossz L: 200 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 32 mm

Szár négyszög □: 24 mm

Magfurat Ø: 38,49 mm

**Műszaki leírás**

Szabvány	DIN 376
Menet Ø	39,688 mm
Vágóélek száma Z	4
Menetmélység	99,22 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Menet / coll	20
Menetemelkedés	1,27 mm

Forgácshornyok száma	4
Magfurat Ø	38,49 mm
Szerszámanyag	HSS E
Teljes hossz L	200 mm
Szár négyszög □	24 mm
Menetfajta	UN-LH
Menetméret	1.9/16-20 UN LH
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró