

Garant
APKT 1604 PDTR, HB8520, Modello: ST1100

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	215737 ST1100
GTIN	4045197708175
Classe articolo	21A

Descrizione
Nota:

I valori indicativi valgono per le frese da n. art. 215705 a 215717: $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p \max} = 7$ mm.

Spessore inserti: 4,76 mm

Raggio di curvatura: 2 mm

Avanzamento f_z per dente: 0,15 mm

profondità di taglio massima $a_{p \max}$ per scanalature piene: 7 mm

Descrizione tecnica

Avanzamento f_z per dente	0,15 mm
Modello	ST1100
Raggio di curvatura	2 mm
profondità di taglio massima $a_{p \max}$ per contornature	16 mm
profondità di taglio massima $a_{p \max}$ per scanalature piene	7 mm
Codice ISO Inserto	APKT 1604 PDTR
Tipo	HB8520

Materiale da taglio	HM
Spessore inserti	4,76 mm
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura