

Garant**Balmenetes gépi menetfúró zsácfurathoz, bevonat nélkül, Típus: 1.7/16-8****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130041 1.7/16-8
GTIN	4062406047092
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UN-LH

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet / coll: 8

Menet Ø: 36,512 mm

Teljes hossz L: 200 mm

Szár Ø D_s: 28 mm

Szár négyszög □: 22 mm

Magfurat Ø: 33,5 mm

Műszaki leírás

Magfurat Ø	33,5 mm
Menet Ø	36,512 mm
Szár Ø D _s	28 mm
Szerszámanyag	HSS E
Szár négyszög □	22 mm
Forgácshornyok száma	4
Vágóélek száma Z	4

Szabvány	DIN 376
Teljes hossz L	200 mm
Menetmélység	91,28 mm
Menetemelkedés	3,175 mm
Menet / coll	8
Menetfajta	UN-LH
Menetméret	1.7/16-8 UN LH
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró