

**Garant**
**CNMM 160612, Tipo: HB7020**


### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 250458 HB7020 |
| GTIN            | 4045197711267 |
| Classe articolo | 21G           |

### Descrizione

CNMM 160612 HB7020 Tipo: HB7020

Rompitrucioli: SR

Profondità di taglio  $a_p$ : 2 - 10 mm

Avanzamento  $f$ : 0,4 - 1,2 mm/gir,

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 100 - 300 m/min

### Descrizione tecnica

|  |                        |
|--|------------------------|
| Condizione di taglio                             | leggermente interrotto |
| Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale | 100 - 300 m/min        |
| Rompitrucioli                                    | SR                     |
| Avanzamento $f$                                  | 0,4 - 1,2 mm/gir,      |
| Profondità di taglio $a_p$                       | 2 - 10 mm              |
| Impiego principale                               | P                      |
| Raggio di curvatura                              | 1,2 mm                 |

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Tipo                              | HB7020                |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura           |
| Materiale da taglio               | HM                    |
| Codice ISO Inserto                | CNMM 160612           |
| Numero di sostituzioni/taglienti  | 4                     |
| Tipo di prodotto                  | Inserto per tornitura |