

Garant**KNUX 160410L, Tipo: HB7020**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251038 HB7020
GTIN	4045197711175
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	1 mm
Rompitrucioli	SM
Impiego principale	P
Formatruciolo	2,2 mm
Profondità di taglio a_p	0,5 - 5 mm
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Tipo	HB7020
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 350 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Codice ISO Inserto	KNUX 160410L
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

