

Garant**Barra alesatrice in acciaio, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 32/16mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251016 32/16
GTIN	4045197711588
Classe articolo	21T

Descrizione**Nota:**

Usare con l'inserto KNUX 1604.. L.

Descrizione tecnica

Staffa di fissaggio	259038 17
Vite per sottoplacchetta	259049 4
Spina elastica	259046 3
Inserto adatto	KNUX 1604.. R/L
Vite per staffa	259021 3
Misura inserto	16 mm
Set di molle	259044 3
Ø Preforatura minimo D_{min}	40 mm
Codice ISO portautensile	A32U CKUNR/L16
Spostamento centrale L_3	22 mm
Sottoplacchetta	259031 6
Lunghezza complessiva L	350 mm
Altezza di serraggio L_2	31 mm
Angolo di regolazione κ	93 grado
Ø Codolo D_s	32 mm

Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Sottopiacchetta Modello 6	259031 6
Staffa di fissaggio Modello 17	259038 17
Bit di precisione per esagono, 1/4 pollice E 6,3 Esagono 4 mm	674242 4
Spina Modello 4	259049 4
Lama da 8 mm, con magnetecon attacco portabit da 1/4 pollici Lunghezza complessiva 50 mm	659874 50
Molla Modello 3	259046 3
Vite per elemento di fissaggio Modello 3	259021 3
Set di molle 10 pezzi Modello 3	259044 3
Giraviti dinamometricocon scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 1600 cNm	659906 1600
Giraviti dinamometricocon scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 1600 cNm	659957 1600