

Garant**Balmenetes gépi menetfúró zsácfurathoz, bevonat nélkül, Típus: 3/8-36****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130041 3/8-36
GTIN	4062406045906
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 3 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UNS-LH
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 371
Menet / coll: 36
Menet Ø: 9,525 mm
Teljes hossz L: 100 mm
Szár Ø D_s: 10 mm
Szár négyszög □: 8 mm
Magfurat Ø: 8,9 mm

Műszaki leírás

Forgácshornyok száma	3
Szár négyszög □	8 mm
Magfurat Ø	8,9 mm
Menetemelkedés	0,706 mm
Vágóélek száma Z	3
Menet / coll	36
Szerszámanyag	HSS E

Menetmélység	23,83 mm
Menet Ø	9,525 mm
Teljes hossz L	100 mm
Szabvány	DIN 371
Szár Ø D _s	10 mm
Menetfajta	UNS-LH
Menetméret	3/8-36 UNS LH
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró