

Garant**Balmenetes gépi menetfúró zsácfurathoz, bevonat nélkül, Típus: 1.3/16-12****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130041 1.3/16-12
GTIN	4062406046811
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UN-LH

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet / coll: 12

Menet Ø: 30,162 mm

Teljes hossz L: 180 mm

Szár Ø D_s: 22 mm

Szár négyszög □: 18 mm

Magfurat Ø: 28,2 mm

Műszaki leírás

Menetemelkedés	2,117 mm
Menet Ø	30,162 mm
Szerszámanyag	HSS E
Szár Ø D _s	22 mm
Menetmélység	75,4 mm
Menet / coll	12
Forgácshornyok száma	4

Szár négyszög □	18 mm
Vágóélek száma Z	4
Magfurat Ø	28,2 mm
Szabvány	DIN 376
Teljes hossz L	180 mm
Menetfajta	UN-LH
Menetméret	1.3/16-12 UN LH
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró