

Garant**Fresa a copiare corta, codolo cilindrico, Ø D: 32mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	212601 32
GTIN	4045197712677
Classe articolo	210

Descrizione**Esecuzione:**

Alloggiamento inserto preciso grazie al sistema ottimale di tolleranze inserto e sede degli inserti. Elevata precisione di ripetibilità garantita: $\pm 0,015$ mm.

Uso:

Impiego universale per lavori di finitura e semi-finitura.

Acciaio – per usi generici nella costruzione di stampi e sagome.

Nota:

Calcolare il numero di giri in base al Ø di taglio D_w .

Descrizione tecnica

Ø Tagliente D_c	32 mm
Vite inserto	219876 (30IP; 6,0 Nm)
Ø d_1	27 mm
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	186 mm
Ø Codolo D_s h6	32 mm
Sporgenza totale L_1	100 mm
Numero taglienti Z	2
Passaggio interno per LR	sì
Esecuzione del codolo	codolo cilindrico
Utilizzo fresa	Fresatura a copiare

Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Fresa a copiare (RD..10)

Accessori

Vite di serraggio	219876
-------------------	--------