

Garant**Balmenetes gépi menetfúró zsácfurathoz, bevonat nélkül, Típus: 5/16-24****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130041 5/16-24
GTIN	4062406045869
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 3 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UNF-LH

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 371

Menet / coll: 24

Menet Ø: 7,938 mm

Teljes hossz L: 90 mm

Szár Ø D_s: 8 mm

Szár négyszög □: 6,2 mm

Magfurat Ø: 6,9 mm

Műszaki leírás

Szabvány	DIN 371
Menetmélység	19,85 mm
Szár négyszög □	6,2 mm
Forgácshornyok száma	3
Magfurat Ø	6,9 mm
Menet Ø	7,938 mm
Teljes hossz L	90 mm

Menet / coll	24
Szár Ø D _s	8 mm
Vágóélek száma Z	3
Menetemelkedés	1,058 mm
Szerszámanyag	HSS E
Menetfajta	UNF-LH
Menetméret	5/16-24 UNF LH
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró