

**Garant****Balmenetes gépi menetfúró zsácfurathoz, bevonat nélkül, Típus: 5/8-16****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130041 5/8-16
GTIN	4062406046255
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 2 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: UN-LH  
Szerszámanyag: HSS E  
Szabvány: DIN 376  
Menet / coll: 16  
Menet Ø: 15,875 mm  
Teljes hossz L: 110 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 12 mm  
Szár négyszög □: 9 mm  
Magfurat Ø: 14,4 mm

**Műszaki leírás**

Menetemelkedés	1,588 mm
Menet / coll	16
Szerszámanyag	HSS E
Menetmélység	39,7 mm
Szabvány	DIN 376
Forgácshornyok száma	3
Szár Ø D <sub>s</sub>	12 mm

Magfurat Ø	14,4 mm
Teljes hossz L	110 mm
Menet Ø	15,875 mm
Szár négyszög □	9 mm
Vágóélek száma Z	3
Menetfajta	UN-LH
Menetméret	5/8-16 UN LH
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró