


**Garant****Gépi menetfúró zsákfurathoz, TiN, Típus: 1.11/16-18****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130045 1.11/16-18
GTIN	4062406049577
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: UNEF  
Szerszámanyag: HSS E  
Szabvány: DIN 376  
Menet / coll: 18  
Menet Ø: 42,86 mm  
Teljes hossz L: 220 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 36 mm  
Szár négyszög □: 29 mm  
Magfurat Ø: 41,6 mm

**Műszaki leírás**

Szabvány	DIN 376
Magfurat Ø	41,6 mm
Menetmélység	107,15 mm
Vágóélek száma Z	4
Szár négyszög □	29 mm
Menet / coll	18
Menet Ø	42,86 mm

Menetemelkedés	1,411 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	36 mm
Forgácshornok száma	4
Teljes hossz L	220 mm
Szerszámanyag	HSS E
Menetfajta	UNEF
Menetméret	1.11/16-18 UNEF
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró