

Garant**Gépi menetfúró zsákfurathoz, TiN, Típus: 1-18****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130045 1-18
GTIN	4062406048839
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UNS
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 376
Menet / coll: 18
Menet Ø: 25,4 mm
Teljes hossz L: 160 mm
Szár Ø D_s: 20 mm
Szár négyszög □: 16 mm
Magfurat Ø: 24,25 mm

Műszaki leírás

Szár négyszög □	16 mm
Menet Ø	25,4 mm
Szár Ø D _s	20 mm
Menetemelkedés	1,411 mm
Teljes hossz L	160 mm
Magfurat Ø	24,25 mm
Menetmélység	63,5 mm

Forgácshornyok száma	4
Szabvány	DIN 376
Menet / coll	18
Szerszámanyag	HSS E
Vágóélek száma Z	4
Menetfajta	UNS
Menetméret	1-18 UNS
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2xD zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró