

Garant**WNMG 080404, Tipo: HB7020**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251962 HB7020
GTIN	4045197711083
Classe articolo	21G

Descrizione

WNMG 080404 HB7020 Tipo: HB7020

Rompitrucioli: SS

Profondità di taglio a_p : 0,3 - 2 mmAvanzamento f : 0,1 - 0,4 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 150 - 400 m/min

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Impiego principale	P
Rompitrucioli	SS
Velocità di taglio v_c applicazione principale	150 - 400 m/min
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Tipo	HB7020

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	WNMG 080404
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura