

Garant
CNMG 160608, Tipo: HB7020

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250168 HB7020
GTIN	4045197711137
Classe articolo	21G

Descrizione

CNMG 160608 HB7020 Tipo: HB7020

Rompitrucioli: SM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 8 mm

Avanzamento f : 0,2 - 0,5 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 120 - 350 m/min

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,5 - 8 mm
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Impiego principale	P
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 350 m/min
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Raggio di curvatura	0,8 mm
Rompitrucioli	SM

Tipo	HB7020
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CNMG 160608
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura