


Garant
SNMG 120404, Tipo: HB7020

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251142 HB7020
GTIN	4045197711021
Classe articolo	21G

Descrizione

SNMG 120404 HB7020 Raggio di curvatura: 0,4 mm

Tipo: HB7020

Rompitrucioli: SS

Profondità di taglio a_p : 0,3 - 2 mm

Avanzamento f : 0,1 - 0,4 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 150 - 400 m/min

Descrizione tecnica

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Rompitrucioli	SS
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Impiego principale	P
Tipo	HB7020

Velocità di taglio v_c applicazione principale	150 - 400 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	SNMG 120404
Numero di sostituzioni/taglienti	8
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura