

Garant**Balmenetes gépi menetfúró zsácfurathoz, bevonat nélkül, Típus: NO.3-56****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130041 NO.3-56
GTIN	4062406045487
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 91 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 25 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UNF-LH
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 371
Menet / coll: 56
Menet Ø: 2,515 mm
Teljes hossz L: 50 mm
Szár Ø D_s: 2,8 mm
Szár négyszög □: 2,1 mm
Magfurat Ø: 2,15 mm

Műszaki leírás

Teljes hossz L	50 mm
Menet Ø	2,515 mm
Szár négyszög □	2,1 mm
Menet / coll	56
Magfurat Ø	2,15 mm
Forgácshornyok száma	3
Szabvány	DIN 371

Menetemelkedés	0,454 mm
Szerszámanyag	HSS E
Vágóélek száma Z	3
Szár Ø D _s	2,8 mm
Menetmélység	6,29 mm
Menetfajta	UNF-LH
Menetméret	3-56 UNF LH
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró