

Garant**Balmenetes gépi menetfúró zsácfurathoz, bevonat nélkül, Típus: 7/8-24****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130041 7/8-24
GTIN	4062406046453
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UNS-LH

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet / coll: 24

Menet Ø: 22,225 mm

Teljes hossz L: 140 mm

Szár Ø D_s: 18 mm

Szár négyszög □: 14,5 mm

Magfurat Ø: 21,2 mm

Műszaki leírás

Menet Ø	22,225 mm
Menet / coll	24
Teljes hossz L	140 mm
Szerszámanyag	HSS E
Vágóélek száma Z	4
Menetemelkedés	1,058 mm
Magfurat Ø	21,2 mm

Szár Ø D _s	18 mm
Szár négyszög □	14,5 mm
Szabvány	DIN 376
Menetmélység	55,56 mm
Forgácshornok száma	4
Menetfajta	UNS-LH
Menetméret	7/8-24 UNS LH
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró