

**Garant****Gépi menetfúró zsácfurathoz, TiN, Típus: 1.1/2-6****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130045 1.1/2-6
GTIN	4062406049423
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: UNC  
Szerszámanyag: HSS E  
Szabvány: DIN 376  
Menet / coll: 6  
Menet Ø: 38,1 mm  
Teljes hossz L: 200 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 32 mm  
Szár négyszög □: 24 mm  
Magfurat Ø: 33,7 mm

**Műszaki leírás**

Szabvány	DIN 376
Menetmélység	95,25 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Teljes hossz L	200 mm
Magfurat Ø	33,7 mm
Menet Ø	38,1 mm
Forgácshornyok száma	4

Szerszámanyag	HSS E
Menetemelkedés	4,233 mm
Vágóélek száma Z	4
Menet / coll	6
Szár négyszög □	24 mm
Menetfajta	UNC
Menetméret	1.1/2-6 UNC
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró