

**Garant****KNUX 160405L, Tipo: HB7020****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251032 HB7020
GTIN	4045197711151
Classe articolo	21G

**Descrizione tecnica**

Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 5 mm
Rompitrucioli	SM
Avanzamento $f$	0,2 - 0,5 mm/gir,
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Raggio di curvatura	0,5 mm
Formatruciolo	2,2 mm
Impiego principale	P
Tipo	HB7020
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	120 - 350 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Codice ISO Inserto	KNUX 160405L
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

