

Garant**Gépi menetfúró zsácfurathoz, TiN, Típus: 1.5/8-12****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130045 1.5/8-12
GTIN	4062406049539
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UN
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 376
Menet / coll: 12
Menet Ø: 41,275 mm
Teljes hossz L: 200 mm
Szár Ø D_s: 32 mm
Szár négyszög □: 24 mm
Magfurat Ø: 39,3 mm

Műszaki leírás

Teljes hossz L	200 mm
Szár Ø D _s	32 mm
Forgácsolók száma	4
Menetemelkedés	2,117 mm
Vágóélek száma Z	4
Menet / coll	12
Szerszámanyag	HSS E

Szabvány	DIN 376
Menetmélység	103,19 mm
Szár négyszög □	24 mm
Menet Ø	41,275 mm
Magfurat Ø	39,3 mm
Menetfajta	UN
Menetméret	1.5/8-12 UN
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró