

Garant**Gépi menetfúró zsácfurathoz, TiN, Típus: 1.3/8-20****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130045 1.3/8-20
GTIN	4062406049218
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UN
Szerszámananyag: HSS E
Szabvány: DIN 376
Menet / coll: 20
Menet Ø: 34,925 mm
Teljes hossz L: 200 mm
Szár Ø D_s: 28 mm
Szár négyszög □: 22 mm
Magfurat Ø: 33,7 mm

Műszaki leírás

Vágóélek száma Z	4
Magfurat Ø	33,7 mm
Forgácshornok száma	4
Menet / coll	20
Szabvány	DIN 376
Teljes hossz L	200 mm
Menet Ø	34,925 mm

Szerszámanyag	HSS E
Menetmélység	87,31 mm
Szár Ø D _s	28 mm
Szár négyszög □	22 mm
Menetemelkedés	1,27 mm
Menetfajta	UN
Menetméret	1.3/8-20 UN
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró