


DC. T 070204, Tipo: PR1225

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260382 PR1225
GTIN	4960664713516
Classe articolo	25E

Descrizione

DC. T 070204 PR1225 Tipo: PR1225

Rompitrucoli: MFP-SK

Tolleranza: G

Profondità di taglio a_p : 0,05 - 2,5 mm

Avanzamento f : 0,03 - 0,15 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 50 - 110 m/min

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,03 - 0,15 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione secondaria	50 - 150 m/min
Rompitrucoli	MFP-SK
Uso secondario	P
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 110 m/min
Raggio di curvatura	0,4 mm

Profondità di taglio a_p	0,05 - 2,5 mm
Impiego principale	M
Tipo	PR1225
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	DCGT 070204
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	G
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura