

Garant**Gépi menetfúró zsákfurathoz, TiN, Típus: 1.5/8-14****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130045 1.5/8-14
GTIN	4062406049522
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UNS

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet / coll: 14

Menet Ø: 41,275 mm

Teljes hossz L: 200 mm

Szár Ø D_s: 32 mm

Szár négyszög □: 24 mm

Magfurat Ø: 39,5 mm

Műszaki leírás

Menet / coll	14
Teljes hossz L	200 mm
Menetemelkedés	1,814 mm
Menetmélység	103,19 mm
Szár négyszög □	24 mm
Vágóélek száma Z	4
Magfurat Ø	39,5 mm

Forgácshornok száma	4
Menet Ø	41,275 mm
Szár Ø D _s	32 mm
Szabvány	DIN 376
Szerszámanyag	HSS E
Menetfajta	UNS
Menetméret	1.5/8-14 UNS
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró