

**Garant****Gépi menetfúró zsákfurathoz, TiN, Típus: 1/2-12****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130045 1/2-12
GTIN	4062406048372
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 2 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UNS

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet / coll: 12

Menet Ø: 12,7 mm

Teljes hossz L: 110 mm

Szar Ø D<sub>s</sub>: 11 mm

Szar négyszög □: 9 mm

Magfurat Ø: 10,75 mm

**Műszaki leírás**

Teljes hossz L	110 mm
Forgácshornyok száma	3
Menetmélység	31,75 mm
Menetemelkedés	2,117 mm
Szar négyszög □	9 mm
Szabvány	DIN 376
Menet Ø	12,7 mm

Szerszámanyag	HSS E
Vágóélek száma Z	3
Szár $\varnothing D_s$	11 mm
Menet / coll	12
Magfurat $\varnothing$	10,75 mm
Menetfajta	UNS
Menetméret	1/2-12 UNS
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2xD zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró