

Garant**Gépi menetfúró zsácfurathoz, TiN, Típus: 9/16-24****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130045 9/16-24
GTIN	4062406048396
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 2 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UNEF

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet / coll: 24

Menet Ø: 14,288 mm

Teljes hossz L: 110 mm

Szár Ø D_s: 11 mm

Szár négyszög □: 9 mm

Magfurat Ø: 13,4 mm

Műszaki leírás

Vágóélek száma Z	3
Menetemelkedés	1,058 mm
Magfurat Ø	13,4 mm
Szár négyszög □	9 mm
Menet Ø	14,288 mm
Teljes hossz L	110 mm
Szerszámanyag	HSS E

Menet / coll	24
Szár Ø D _s	11 mm
Szabvány	DIN 376
Forgácshornok száma	3
Menetmélység	35,72 mm
Menetfajta	UNEF
Menetméret	9/16-24 UNEF
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró