

Garant
TCMT 16T304, Tipo: HB7020

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260956 HB7020
GTIN	4045197710871
Classe articolo	21G

Descrizione

TCMT 16T304 HB7020 Tipo: HB7020

Rompitrucioli: SS

 Profondità di taglio a_p : 0,2 - 1,5 mm

 Avanzamento f : 0,05 - 0,2 mm/gir,

 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 150 - 400 m/min

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,4 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompitrucioli	SS
Avanzamento f	0,05 - 0,2 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	150 - 400 m/min
Impiego principale	P
Tipo	HB7020

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	TCMT 16T304
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura