

Garant**Gépi menetfúró zsákfurathoz, TiN, Típus: NO.10-56****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130045 NO.10-56
GTIN	4062406047825
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 3 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UNS
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 371
Menet / coll: 56
Menet Ø: 4,826 mm
Teljes hossz L: 70 mm
Szár Ø D_s: 6 mm
Szár négyszög □: 4,9 mm
Magfurat Ø: 4,39 mm

Műszaki leírás

Magfurat Ø	4,39 mm
Vágóélek száma Z	3
Szabvány	DIN 371
Menet Ø	4,826 mm
Menetemelkedés	0,454 mm
Teljes hossz L	70 mm
Forgácshornyok száma	3

Menetmélység	12,1 mm
Menet / coll	56
Szerszámanyag	HSS E
Szár négyszög □	4,9 mm
Szár Ø D _s	6 mm
Menetfajta	UNS
Menetméret	10-56 UNS
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2xD zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró