

Garant**Gépi menetfúró zsákfurathoz, TiN, Típus: 7/8-20****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130045 7/8-20
GTIN	4062406048709
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UNEF
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 376
Menet / coll: 20
Menet Ø: 22,225 mm
Teljes hossz L: 140 mm
Szár Ø D_s: 18 mm
Szár négyszög □: 14,5 mm
Magfurat Ø: 21,15 mm

Műszaki leírás

Szabvány	DIN 376
Vágóélek száma Z	4
Szár Ø D _s	18 mm
Menet Ø	22,225 mm
Menetemelkedés	1,27 mm
Teljes hossz L	140 mm
Menetmélység	55,56 mm

Menet / coll	20
Magfurat Ø	21,15 mm
Szerszámanyag	HSS E
Forgácshornok száma	4
Szár négyszög □	14,5 mm
Menetfajta	UNEF
Menetméret	7/8-20 UNEF
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró