

**Garant****VNMG 160408, Tipo: HB7020**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251804 HB7020
GTIN	4045197717047
Classe articolo	21G

## Descrizione

VN. G 160408 HB7020 Tipo: HB7020

Rompitrucioli: SM

Tolleranza: M

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 4 mmAvanzamento  $f$ : 0,1 - 0,5 mm/gir,Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 120 - 350 m/min

## Descrizione tecnica

Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	120 - 350 m/min
Impiego principale	P
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Raggio di curvatura	0,8 mm
Rompitrucioli	SM
Avanzamento $f$	0,1 - 0,5 mm/gir,

Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 4 mm
Tipo	HB7020
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	VNMG 160408
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura